

Garant GRIDLINE

**Verktøysskåp komplett med lådor 75 kg, 26×24G, höjd mm/antal lådor:  
1500/10****Beställningsdata**

Ordernummer	931105 1500/10
GTIN	4062406062699
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Komplett utrustat verktøysskåp i 30×28G, med utdragslådor 26×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 100, 100, 100, 100, 150, 200, 200, 200, 200

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lådornas effektiva yta i G: 26×24

höjd: 1500 mm

Bredd: 750 mm

Djup: 700 mm

effektiv höjd: 1400 mm

effektiv höjd för lådor: 1400 mm  
 lådornas effektiva bredd: 650 mm

## Teknisk beskrivning

Bredd	750 mm
lådornas effektiva bredd i G	26
Antal dörrar	0
Räfflad gumlimatta på skyddskanten på tre sidor	nej
Lådornas effektiva yta i G	26×24
effektiv höjd	1400 mm
vikt	213 kg
effektiv höjd för lådor	1400 mm
lådornas effektiva djup	600 mm
Antal lådor	10
lådornas effektiva djup i G	24
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Djup	700 mm
Lådor fronthöjd	50 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
lådornas effektiva bredd	650 mm
höjd	1500 mm
ComfortClose	nej

Antal utdragshyllor	0
Underbyggnad under höjdbusterbar arbetsplats	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26x24G
Produktslag	Verktgsskåp

## Tillbehör

Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 200 mm	931163 200
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931163 100
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 150 mm	931163 150
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 50 mm	931163 50
Verktgsskåpstomme för utdragslådor höjd 1500 mm	931155 1500