

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 40/19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251106 40/19
GTIN	4062406060855
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Funktionsbredd L <sub>4</sub>	35 mm
Skaftmått	40 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	48 mm
Hävarm	259015 1
Vändskärsstorlek	19 mm
Fjäder-sats	259044 1
Passande vändskär	SN.. 1906..
totallängd L	250 mm
ISO-kod hållare	PSBNR/L 4040S19
Underläggsplatta	259031 16
Fjäderstift-sats	259047 1
Hävarmsskruv	259018 1
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad

Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare