

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 200 kg, 26×24G, höjd mm/antal lådor:  
800/6A****Beställningsdata**

Ordernummer	931115 800/6A
GTIN	4062406062736
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 30×28G, med utdragslådor 26×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Utdragslåda **50 mm med 75 kg** bärförmåga. Utdragslåda **75 mm och större med 200 kg** bärförmåga.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

**Teknisk beskrivning**

effektiv höjd	700 mm
---------------	--------

lådornas effektiva bredd	650 mm
lådornas effektiva djup	600 mm
Antal lådor	6
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Lådornas effektiva yta i G	26×24
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
lådornas effektiva bredd i G	26
Djup	700 mm
höjd	800 mm
lådornas effektiva djup i G	24
Antal dörrar	0
ComfortClose	nej
Bredd	750 mm
effektiv höjd för lådor	700 mm
vikt	127 kg
Räfflad gummimatta på skyddskanten på tre sidor	nej
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde

Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26x24G
Produktslag	Verktgsskåp

## Tillbehör

Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 100 mm	931165 100
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 150 mm	931165 150
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 200 mm	931165 200
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 75 mm	931165 75
Verktgsskåpstomme för utdragslådor höjd 800 mm	931155 800