

Garant GRIDLINE

**Verktøysskåp komplett med lådor 200 kg, 26×24G, höjd mm/antal lådor:
1000/6****Beställningsdata**

Ordernummer	931115 1000/6
GTIN	4062406062750
Artikelklass	9GK

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Komplett utrustat verktøysskåp i 30×28G, med utdragslådor 26×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Utdragslåda **50 mm med 75 kg** bärförmåga. Utdragslåda **75 mm och större med 200 kg** bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 100, 100, 150, 200, 300

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lådornas effektiva yta i G: 26×24

höjd: 1000 mm

Bredd: 750 mm

Djup: 700 mm
 effektiv höjd: 900 mm
 effektiv höjd för lådor: 900 mm
 lådornas effektiva bredd: 650 mm

Teknisk beskrivning

effektiv höjd för lådor	900 mm
Djup	700 mm
Bredd	750 mm
Antal dörrar	0
Räfflad gumlimatta på skyddskanten på tre sidor	nej
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Lådornas effektiva yta i G	26×24
effektiv höjd	900 mm
lådornas effektiva bredd i G	26
Lådor fronthöjd	50 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
Lådor fronthöjd	300 mm
lådornas effektiva bredd	650 mm
lådornas effektiva djup i G	24
höjd	1000 mm
ComfortClose	nej
vikt	138 kg
Antal lådor	6
lådornas effektiva djup	600 mm
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0

Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26×24G
Produktslag	Verktgsskåp

Tillbehör

Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 200 mm	931165 200
Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 300 mm	931165 300
Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 150 mm	931165 150
Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 100 mm	931165 100
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Verktgsskåpstomme för utdragslådor höjd 1000 mm	931155 1000
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 50 mm	931163 50