

Garant GRIDLINE

Verktgsskåpstomme för utdragslådor, 26×24G, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	931155 1000
GTIN	4062406063122
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Verktgsskåphurts i 30×28G, passar till utdragslådor 26×24G. För insättning av utdragslådor i ett 25 mm-raster. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Passar till:

Utdragslådor nr 931163, 931165, 931166, 931168.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

OBS!:

När du utrustar verktgsskåphurtsar med utdragslådor måste du se till att summan av de enskilda utdragslådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	900 mm
vikt	43 kg
höjd	1000 mm
Djup	700 mm

effektiv höjd för lådor	900 mm
Bredd	750 mm
Antal dörrar	0
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
djup i G	28
bredd i G	30
Utförande	för individuell inredning
maximal bärförmåga	4000 kg
Antal lådor	0
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26x24G
Produktslag	Verktygsskåpstomme