

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 200 kg, 26×24G, höjd mm/antal lådor:
1250/7****Beställningsdata**

Ordernummer	931115 1250/7
GTIN	4062406062934
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 30×28G, med utdragslådor 26×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Utdragslåda **50 mm med 75 kg** bärförmåga. Utdragslåda **75 mm och större med 200 kg** bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 100, 150, 200, 250, 300

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva djup	600 mm
-------------------------	--------

ComfortClose	nej
effektiv höjd	1150 mm
Bredd	750 mm
Räfflad gumlimatta på skyddskanten på tre sidor	nej
Antal dörrar	0
Lådornas effektiva yta i G	26×24
vikt	166 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva bredd i G	26
lådornas effektiva djup i G	24
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
Lådor fronthöjd	250 mm
Lådor fronthöjd	300 mm
Antal lådor	7
lådornas effektiva bredd	650 mm
Djup	700 mm
effektiv höjd för lådor	1150 mm
höjd	1250 mm
Antal utdragshyllor	0
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm

Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26x24G
Produktslag	Verktgsskåp

Tillbehör

Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 200 mm	931165 200
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 100 mm	931165 100
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 300 mm	931165 300
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 150 mm	931165 150
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 75 mm	931165 75
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 250 mm	931165 250
Verktgsskåpstomme för utdragslådor höjd 1250 mm	931155 1250