

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåpstomme för utdragslådor, 26×24G, höjd: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	931155 1500
GTIN	4062406063146
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Verktgsskåphurts i 30×28G, passar till utdragslådor 26×24G. För insättning av utdragslådor i ett 25 mm-raster. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

**Passar till:**

Utdragslådor nr 931163, 931165, 931166, 931168.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

**OBS!:**

När du utrustar verktgsskåphurtsar med utdragslådor måste du se till att summan av de enskilda utdragslådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

**Teknisk beskrivning**

effektiv höjd för lådor	1400 mm
vikt	57 kg
Djup	700 mm
Antal dörrar	0

höjd	1500 mm
Bredd	750 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
effektiv höjd	1400 mm
djup i G	28
bredd i G	30
Utförande	för individuell inredning
maximal bärförmåga	4000 kg
Antal utdragshyllor	0
Antal lådor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26x24G
Produktslag	Verktygsskåpstomme