

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 200 kg, 26×24G, höjd mm/antal lådor:
1250/9****Beställningsdata**

Ordernummer	931115 1250/9
GTIN	4062406062941
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 30×28G, med utdragslådor 26×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Utdragslåda **50 mm med 75 kg** bärförmåga. Utdragslåda **75 mm och större med 200 kg** bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 100, 100, 125, 125, 150, 200, 200

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

Antal dörrar	0
--------------	---

Lådornas effektiva yta i G	26×24
vikt	187 kg
lådornas effektiva bredd	650 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
Djup	700 mm
lådornas effektiva djup i G	24
lådornas effektiva djup	600 mm
Räfflad gummimatta på skyddskanten på tre sidor	nej
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva bredd i G	26
ComfortClose	nej
Antal lådor	9
Bredd	750 mm
effektiv höjd	1150 mm
höjd	1250 mm
effektiv höjd för lådor	1150 mm
Antal utdragshyllor	0
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %

Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26x24G
Produktslag	Verktgsskåp

Tillbehör

Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 75 mm	931165 75
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 150 mm	931165 150
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 200 mm	931165 200
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 125 mm	931165 125
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 100 mm	931165 100
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Verktgsskåpstomme för utdragslådor höjd 1250 mm	931155 1250