

Garant GRIDLINE

Verktgsskåpstomme för utdragslådor, 26×24G, höjd: 700mm**Beställningsdata**

Ordernummer	931155 700
GTIN	4062406063092
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Verktgsskåphurts i 30×28G, passar till utdragslådor 26×24G. För insättning av utdragslådor i ett 25 mm-raster. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Passar till:

Utdragslådor nr 931163, 931165, 931166, 931168.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

OBS!:

När du utrustar verktgsskåphurtsar med utdragslådor måste du se till att summan av de enskilda utdragslådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	600 mm
Bredd	750 mm
Djup	700 mm
vikt	35 kg

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
effektiv höjd för lådor	600 mm
Antal dörrar	0
höjd	700 mm
djup i G	28
bredd i G	30
Utförande	för individuell inredning
maximal bärförmåga	4000 kg
Antal lådor	0
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26x24G
Produktslag	Verktygsskåpstomme