

Garant GRIDLINE

Verktgsskåpstomme för utdragslådor, 26×24G, höjd: 800mm**Beställningsdata**

Ordernummer	931155 800
GTIN	4062406063108
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Verktgsskåphurts i 30×28G, passar till utdragslådor 26×24G. För insättning av utdragslådor i ett 25 mm-raster. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Passar till:

Utdragslådor nr 931163, 931165, 931166, 931168.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

OBS!:

När du utrustar verktgsskåphurtsar med utdragslådor måste du se till att summan av de enskilda utdragslådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	700 mm
Bredd	750 mm
vikt	38 kg
Antal dörrar	0

höjd	800 mm
effektiv höjd för lådor	700 mm
Djup	700 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
djup i G	28
bredd i G	30
Utförande	för individuell inredning
maximal bärförmåga	4000 kg
Antal utdragshyllor	0
Antal lådor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26x24G
Produktslag	Verktygsskåpstomme