

Garant GRIDLINE

Verkygsskåpstomme för utdragslådor, 26×24G, höjd: 900mm**Beställningsdata**

Ordernummer	931155 900
GTIN	4062406063115
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Verkygsskåphurts i 30×28G, passar till utdragslådor 26×24G. För insättning av utdragslådor i ett 25 mm-raster. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Passar till:

Utdragslådor nr 931163, 931165, 931166, 931168.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

OBS!:

När du utrustar verkygsskåphurtsar med utdragslådor måste du se till att summan av de enskilda utdragslådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

Teknisk beskrivning

Antal dörrar	0
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
effektiv höjd	800 mm
Djup	700 mm

Bredd	750 mm
effektiv höjd för lådor	800 mm
vikt	41 kg
höjd	900 mm
bredd i G	30
djup i G	28
Utförande	för individuell inredning
maximal bärförmåga	4000 kg
Antal lådor	0
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26x24G
Produktslag	Verktgsskåpstomme