

bimos

Snurrpall, konstläder, med glidknappar



Beställningsdata

Ordernummer	965405
GTIN	4016849535074
Artikelklass	96B

Beskrivning

Utförande:

Fotkors av plast med 5 ben. Sitshöjden kan ställas in med säkerhetsgasfjäder med ringutlösning. Sitsyta med tvättbar konstläderdyna i svart, med kantskydd runtom. Sits-Ø 400 mm.

Fotkors-Ø 640 mm.

Sits-Ø 400 mm.

Norm:

DIN 68877

lyftförmåga stol: 120 kg

höjdställningsområde: 430 - 600 mm

sits-Ø: 400 mm

Fotkors-Ø: 640 mm

färg sitsmaterial: svart

Teknisk beskrivning

Fotkors-Ø	640 mm
Material fotkors	Plast
Norm	DIN 68877

sits-Ø	400 mm
Fotkors utförande	Glidknappar
Stativ utförande	fotkors med fem armar
Höjdställning utförande	Gasfjäder
färg sitsmaterial	svart
Material sitsyta	Konstläder
Höjdställningstyp	Ringutlösning
Serie	Base-Tec
Utförande	utan rullar
lyftförmåga stol	120 kg
höjdställningsområde	430 - 600 mm
Produktslag	Pall

Tillbehör

Glidskena(1 sats = 5 st)	963188
--------------------------	--------