

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 40/19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251110 40/19
GTIN	4062406063153
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Fjäder-sats	259044 1
Passande vändskär	SN.. 1906..
Fjäderstift-sats	259047 1
Underläggsplatta	259031 16
Huvudängd L ₁	45 mm
Funktionsbredd L ₄	50 mm
Skaftmått	40 mm
Hävarmsskruv	259018 1
totallängd L	250 mm
ISO-kod hållare	PSKNR/L 4040S19
Hävarm	259015 1
Vändskärsstorlek	19 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare