

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 40/19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251112 40/19
GTIN	4062406063177
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Huvudängd L <sub>1</sub>	45 mm
Underläggsplatta	259031 16
totallängd L	250 mm
Fjäder-sats	259044 1
Vändskärsstorlek	19 mm
Hävarmsskruv	259018 1
Passande vändskär	SN.. 1906..
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	50 mm
Fjäderstift-sats	259047 1
Hävarm	259015 1
Skaftmått	40 mm
ISO-kod hållare	PSSNR/L 4040S19
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare