

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 40/19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251113 40/19
GTIN	4062406063184
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Fjäderstift-sats	259047 1
Funktionsbredd L ₄	50 mm
ISO-kod hållare	PSSNR/L 4040S19
Passande vändskär	SN.. 1906..
Huvudängd L ₁	45 mm
Vändskärsstorlek	19 mm
Underläggsplatta	259031 16
Hävarmsskruv	259018 1
Fjäder-sats	259044 1
Skaftmått	40 mm
Hävarm	259015 1
totallängd L	250 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare