

**Garant****Borrstång, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251114 20/12
GTIN	4062406063207
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Fjäder-sats	259044 2
Passande vändskär	SN.. 1204..
Underläggsplatta	259031 20
Skaftmått	20 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub> neutrala hållare	10,3 mm
Utkragande längd L <sub>1</sub> neutrala hållare	28 mm
Serie	QuickTurn
Hävarmsskruv	259018 2
Hävarm	259015 2
Totallängd L neutrala hållare	125 mm
ISO-kod hållare	PSDNN 2020K12
Vändskärsstorlek	12 mm
Fjäderstift-sats	259047 2
Norm	Verkstadsnorm
Användning	neutral
Invändig	nej

Inställningsvinkel $\kappa$	45 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare