

**Garant****Borrstäng, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251114 16/12
GTIN	4062406063191
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Hävarm	259015 2
Fjäder-sats	259044 2
Skaftmått	16 mm
Serie	QuickTurn
Passande vändskär	SN.. 1204..
Hävarmsskruv	259018 2
Totallängd L neutrala hållare	100 mm
Fjäderstift-sats	259047 2
Funktionsbredd L <sub>4</sub> neutrala hållare	8,3 mm
Utkragande längd L <sub>1</sub> neutrala hållare	31 mm
ISO-kod hållare	PSDNN 1616H12
Vändskärsstorlek	12 mm
Underläggsplatta	259031 20
Norm	Verkstadsnorm
Användning	neutral
Invändig	nej

Inställningsvinkel $\kappa$	45 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare