

Garant**Borrstång, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251114 25/12
GTIN	4062406063214
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄ neutrala hållare	12,8 mm
Serie	QuickTurn
Vändskärsstorlek	12 mm
ISO-kod hållare	PSDNN 2525M12
Hävarm	259015 2
Passande vändskär	SN.. 1204..
Totallängd L neutrala hållare	150 mm
Hävarmsskruv	259018 2
Underläggsplatta	259031 20
Skaftmått	25 mm
Fjäder-sats	259044 2
Utkragande längd L ₁ neutrala hållare	29 mm
Fjäderstift-sats	259047 2
Norm	Verkstadsnorm
Användning	neutral
Invändig	nej

Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare