

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 75 kg, 36×24G, höjd mm/antal lådor:
1000/10****Beställningsdata**

Ordernummer	931305 1000/10
GTIN	4062406063542
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 40×28G, med utdragslådor 36×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	900 mm
Lådor fronthöjd	75 mm

Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Antal dörrar	0
vikt	223 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva bredd i G	36
Antal lådor	10
lådornas effektiva bredd	900 mm
höjd	1000 mm
Djup	700 mm
effektiv höjd för lådor	900 mm
Lådornas effektiva yta i G	36×24
lådornas effektiva djup i G	24
lådornas effektiva djup	600 mm
Bredd	1000 mm
Antal utdragshyllor	0
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm

Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36x24G
Produktslag	Verktgsskåp

Tillbehör

Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 250 mm	931353 250
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 75 mm	931353 75
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 125 mm	931353 125
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 200 mm	931353 200
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 50 mm	931353 50
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931353 100
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 300 mm	931353 300
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 150 mm	931353 150
Verktgsskåpstomme för utdragslådor höjd 1000 mm	931335 1000