

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 75 kg, 36×24G, höjd mm/antal lådor:  
1250/8****Beställningsdata**

Ordernummer	931305 1250/8
GTIN	4062406063566
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 40×28G, med utdragslådor 36×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 100, 100, 100, 125, 150, 200, 300

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

**Teknisk beskrivning**

Djup	700 mm
Bredd	1000 mm

lådornas effektiva bredd	900 mm
lådornas effektiva djup i G	24
lådornas effektiva bredd i G	36
effektiv höjd för lådor	1150 mm
Antal lådor	8
Lådornas effektiva yta i G	36×24
höjd	1250 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
Lådor fronthöjd	300 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva djup	600 mm
effektiv höjd	1150 mm
vikt	215 kg
Antal dörrar	0
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktnamnsattribut	36x24G
Produktslag	Verkygsskåp

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 50 mm	931353 50
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 75 mm	931353 75
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 125 mm	931353 125
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 300 mm	931353 300
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931353 100
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 250 mm	931353 250
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 150 mm	931353 150
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 200 mm	931353 200
Verkygsskåpstomme för utdragslådor höjd 1250 mm	931335 1250