

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 200 kg, 36×24G, höjd mm/antal lådor:  
1000/7****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 931315 1000/7 |
| GTIN         | 4062406063603 |
| Artikelklass | 9GK           |

**Beskrivning****OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 40×28G, med utdragslådor 36×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Utdragslåda **50 mm med 75 kg** bärförmåga. Utdragslåda **75 mm och större med 200 kg** bärförmåga.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lådornas effektiva yta i G: 36×24

höjd: 1000 mm

Bredd: 1000 mm

Djup: 700 mm  
 effektiv höjd: 900 mm  
 effektiv höjd för lådor: 900 mm  
 lådornas effektiva bredd: 900 mm

## Teknisk beskrivning

|   |         |
|---|---------|
| lådornas effektiva bredd                    | 900 mm  |
| höjd  | 1000 mm |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om      | ja      |
| Bredd                                       | 1000 mm |
| effektiv höjd                               | 900 mm  |
| effektiv höjd för lådor                     | 900 mm  |
| Lådor fronthöjd                             | 50 mm   |
| Lådor fronthöjd                             | 75 mm   |
| Lådor fronthöjd                             | 100 mm  |
| Lådor fronthöjd                             | 125 mm  |
| Lådor fronthöjd                             | 150 mm  |
| Lådor fronthöjd                             | 150 mm  |
| Lådor fronthöjd                             | 250 mm  |
| Antal lådor                                 | 7       |
| Djup  | 700 mm  |
| Lådornas effektiva yta i G                  | 36×24   |
| Antal dörrar                                | 0       |
| lådornas effektiva bredd i G                | 36      |
| lådornas effektiva djup                     | 600 mm  |
| lådornas effektiva djup i G                 | 24      |
| vikt  | 181 kg  |
| Antal utdragshyllor                         | 0       |
| Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats | nej     |
| Materialtjocklek                            | 1,2 mm  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Bärförmåga låda/utdragshylla      | 200 kg   |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 %  |
| Lådutdrag                         | Utdragsspärr   |
| Höjdställning i raster            | 25 mm  |
| Cylinderlås                       | modulär låscylinder  |
| Färgval                           | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut              | 36x24G   |
| Produktslag                       | Verktygsskåp   |

## Tillbehör

|  |             |
|--|-------------|
| Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 150 mm      | 931355 150  |
| Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 100 mm      | 931355 100  |
| Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 125 mm      | 931355 125  |
| Låsplatta till GridLine Typ HU21                 | 914227 HU21 |
| Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 200 mm      | 931355 200  |
| Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 75 mm       | 931355 75   |
| Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 250 mm      | 931355 250  |
| Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 300 mm      | 931355 300  |
| Verktygsskåpstomme för utdragslådor höjd 1000 mm | 931335 1000 |