

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 200 kg, 36×24G, höjd mm/antal lådor:
1000/8****Beställningsdata**

Ordernummer	931315 1000/8
GTIN	4062406063610
Artikelklass	9GK

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 40×28G, med utdragslådor 36×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Utdragslåda **50 mm med 75 kg** bärförmåga. Utdragslåda **75 mm och större med 200 kg** bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 75, 100, 100, 125, 125, 250

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lådornas effektiva yta i G: 36×24

höjd: 1000 mm

Bredd: 1000 mm

Djup: 700 mm
 effektiv höjd: 900 mm
 effektiv höjd för lådor: 900 mm
 lådornas effektiva bredd: 900 mm

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva bredd	900 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Bredd	1000 mm
Antal dörrar	0
vikt	195 kg
höjd	1000 mm
Lådor fronthöjd	50 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	250 mm
Antal lådor	8
effektiv höjd för lådor	900 mm
lådornas effektiva djup	600 mm
Djup	700 mm
lådornas effektiva bredd i G	36
Lådornas effektiva yta i G	36×24
effektiv höjd	900 mm
lådornas effektiva djup i G	24
Antal utdragshyllor	0
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej

Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36×24G
Produktslag	Verktgsskåp

Tillbehör

Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 150 mm	931355 150
Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 125 mm	931355 125
Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 200 mm	931355 200
Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 75 mm	931355 75
Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 300 mm	931355 300
Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 100 mm	931355 100
Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 250 mm	931355 250
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Verktgsskåpstomme för utdragslådor höjd 1000 mm	931335 1000