

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåpstomme för utdragslådor, 36×24G, höjd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	931335 1000
GTIN	4062406063719
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Verktgsskåpstomme i 40×28G, passar till utdragslådor 36×24G. För insättning av lådor i 25 mm raster. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås.

**Passar till:**

Utdragslådor nr 931353, 931354, 931355, 931356.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

**OBS!:**

Se noga till vid utrustning av verktgsskåpstommen med utdragslådor att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

**Teknisk beskrivning**

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
vikt	50 kg
Bredd	1000 mm
Djup	700 mm

höjd	1000 mm
effektiv höjd	900 mm
Antal dörrar	0
effektiv höjd för lådor	900 mm
bredd i G	40
djup i G	28
Utförande	för individuell inredning
maximal bärförmåga	4000 kg
Antal lådor	0
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36x24G
Produktslag	Verktygsskåpstomme

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
----------------------------------	-------------