

Garant GRIDLINE

Verktgsskåpstomme för utdragslådor, 36×24G, höjd: 800mm**Beställningsdata**

Ordernummer	931335 800
GTIN	4062406063702
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Verktgsskåpstomme i 40×28G, passar till utdragslådor 36×24G. För insättning av lådor i 25 mm raster. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Passar till:

Utdragslådor nr 931353, 931354, 931355, 931356.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

OBS!:

Se noga till vid utrustning av verktgsskåpstommen med utdragslådor att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

Teknisk beskrivning

Djup	700 mm
vikt	45 kg
Antal dörrar	0
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja

effektiv höjd för lådor	700 mm
höjd	800 mm
effektiv höjd	700 mm
Bredd	1000 mm
bredd i G	40
djup i G	28
Utförande	för individuell inredning
maximal bärförmåga	4000 kg
Antal utdragshyllor	0
Antal lådor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36x24G
Produktslag	Verktågsskåpstomme

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
----------------------------------	-------------