

Garant GRIDLINE

**Utdragslåda, 75 kg, 20×20G, lådans fronthöjd: 75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	930533 75
GTIN	4062406063900
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

**Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Aluminiumgreplister med utbytbara och omskrivbara textremsor.

Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).

**Passar till:**

Verktygsskåphurts 24×24G nr 930525.

**leveransinnehåll:**

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

**Lackering:**

Utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

effektiv höjd	50 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
vikt	9 kg
Fronthöjd	75 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Effektiv bredd i G	20
Effektivt djup i G	20

Användningsområde	Verktygsskåp
effektivt djup	500 mm
invändig bredd	500 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	20x20G
Produktslag	Låda

## Tillbehör

Ändhättor till grepplister 20 delar Typ 10	951025 10
Sats med textremsor 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 20	951030 20
PVC-lock till grepplistset 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 20	951032 20