

Garant**Planfräs 45° högerskärande, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 125/7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214200 125/7
GTIN	4045197702357
Artikelklass	210

Beskrivning**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	SE.. 1204..
total längd L_{tot}	63 mm
FästhålsØ	40 mm
Skär-Ø D_c	125 mm
Skrivsats för vändskär	219800 (20IP; 5,7 Nm)
max. utvändig diameter D_{max}	138 mm
Antal skär Z	7
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	45 grad

Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219800
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7