

Garant GRIDLINE

Utdragslåda, 75 kg, 26×20G, lådans fronthöjd: 150mm**Beställningsdata**

Ordernummer	930633 150
GTIN	4062406064006
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Aluminiumgreplister med utbytbara och omskrivbara textremsor.

Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).

Bärförmåga 75 kg.

Passar till:

Verktygsskåphurts 30×24G nr 930625.

leveransinnehåll:

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådornas effektiva yta i G	26×20
Fronthöjd	150 mm
vikt	15 kg
effektiv höjd	125 mm
Effektivt djup i G	20

Effektiv bredd i G	26
Användningsområde	Verktygsskåp
effektivt djup	500 mm
invändig bredd	650 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26x20G
Produktslag	Låda

Tillbehör

Sats med textremсор10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 26	951030 26
Ändhåttor till grepplistor20 delar Typ 10	951025 10
PVC-lock till grepplistset10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 26	951032 26