

Garant GRIDLINE

**Utdragslåda, 200 kg, 26×20G, lådans fronthöjd: 75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	930635 75
GTIN	4062406064044
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

**Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Aluminiumgrepplistor med utbytbara och omskrivbara textremsor.

Stansade hål för festsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).

Bärförmåga 200 kg.

**Passar till:**

Verktygsskåphurts 30×24G nr 930625.

**leveransinnehåll:**

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

**Lackering:**

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Fronthöjd	75 mm
effektiv höjd	50 mm
vikt	12 kg
Lådornas effektiva yta i G	26×20
Effektivt djup i G	20
Effektiv bredd i G	26

Användningsområde	Verktvågsskåp
invändig bredd	650 mm
effektivt djup	500 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26x20G
Produktslag	Låda

## Tillbehör

PVC-lock till grepplistset 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 26	951032 26
Ändhåttor till grepplistor 20 delar Typ 10	951025 10
Sats med textremsor 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 26	951030 26