

Garant GRIDLINE

**Utdragslåda, 75 kg, 20×24G, lådans fronthöjd: 100mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 931043 100    |
| GTIN         | 4062406064280 |
| Artikelklass | 9GK           |

**Beskrivning****Utförande:**

**Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor.

Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).

Bärförmåga 75 kg.

**Passar till:**

Verktygsskåphurts 24×28G nr 931035.

**leveransinnehåll:**

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

**Lackering:**

Utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådastommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Fronthöjd                    | 100 mm |
| vikt                         | 13 kg  |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg  |
| effektiv höjd                | 75 mm  |
| Lådornas effektiva yta i G   | 20×24  |
| Effektiv bredd i G           | 20     |

|  |  |
|--|--|
| Effektivt djup i G                               | 24   |
| Användningsområde                                | Verktygsskåp   |
| effektivt djup                                   | 600 mm   |
| invändig bredd                                   | 500 mm   |
| inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor    | nej  |
| Materialtjocklek                                 | 1,2 mm   |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)                | 100 %  |
| Färgval  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 20x24G   |
| Produktslag                                      | Låda   |

## Tillbehör

|  |           |
|--|-----------|
| Ändhåttor till grepplistor 20 delar Typ 10                               | 951025 10 |
| PVC-lock till grepplistset 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 20 | 951032 20 |
| Sats med textremсор 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 20        | 951030 20 |