

**Kardanknut 1/4 tum, Typ: 1/4****Beställningsdata**

Ordernummer	633520 1/4
GTIN	4062406064457
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimala ytterfyrkanter enligt DIN 3120 A 6,3 med fjädrande kula, innerfyrkanter enligt DIN 3120.

Norm:

DIN 3123-C 6,3

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till :

Hylsor för manuellt bruk.

fyrkantsfäste: 1/4 tum

totallängd: 38 mm

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/4 tum
totallängd	38 mm
med QuickRelease	nej
Produktslag	universalknut

