

HOLEX®**Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 17 delar, Typ: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	630167 6
GTIN	4062406064532
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, **hylsor** enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För skruvar/muttrar gs_profil_6kant-insats M2 – M8.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 12 st nr 631020 storlek 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

T-handtag: 1 st liknande nr 633029

hylsskruvmejsel: 1 st liknande nr 632829

Förlängare: 1 st nr 632420 storlek 150

universalknut: 1 st. nr 633520

spärrskaft: 1 st. nr 632300

Förvaring i: Stålväska

Längd: 234 mm

Bredd: 104 mm

höjd: 41 mm

fyrkantsfäste: 1/4 tum

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 4-13 mm

Teknisk beskrivning

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	4-13 mm
fyrkantfäste	1/4 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
förpackning	Stålväska
Längd	234 mm
Bredd	104 mm
höjd	41 mm

Tillbehör

Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 8 mm	631020 8
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 4,5 mm	631020 4,5
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 11 mm	631020 11
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 4 mm	631020 4
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 7 mm	631020 7
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 5 mm	631020 5
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 13 mm	631020 13
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 5,5 mm	631020 5,5
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 6 mm	631020 6
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 10 mm	631020 10
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 12 mm	631020 12
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 9 mm	631020 9
Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum med utstötare	632300
Kardanknut 1/4 tum Typ	633520
Förlängare, 1/4 tum totallängd 150 mm	632420 150