

Garant**Kardanknut, 1/2 tum, Typ: 1/2****Beställningsdata**

Ordernummer	641629 1/2
GTIN	4062406064440
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd. Tack vare försänkta innerfyrkanter, välvda ytterfyrkanter och fyra snäppspår kan fäst- och förbindningsdelarna sättas ihop "blint".

Norm:**DIN 3123-C 12,5**

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkant nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/2 tum
totallängd	67,5 mm
med QuickRelease	nej
Produktslag	universalknut

