

**Kardanknut, 3/8 tum, Typ: 3/8****Beställningsdata**

Ordernummer	636220 3/8
GTIN	4062406064600
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Ut- och invändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Norm:

DIN 3123-C 10

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till :

Hylsor för manuell dragning.

fyrkantsfäste: 3/8 tum

totallängd: 52 mm

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	3/8 tum
totallängd	52 mm
med QuickRelease	nej
Produktslag	Skarvdel