

Garant GRIDLINE

Utdragslåda, 200 kg, 20×24G, lådans fronthöjd: 200mm**Beställningsdata**

Ordernummer	931045 200
GTIN	4062406064754
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremсор.

Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).

Bärförmåga 200 kg.

Passar till:

Verktygsskåphurts 24×28G nr 931035.

leveransinnehåll:

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

vikt	16 kg
Lådor med individuell låsning	Enhands
effektiv höjd	175 mm
Fronthöjd	200 mm

Lådornas effektiva yta i G	20x24
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Effektivt djup i G	24
Effektiv bredd i G	20
Användningsområde	Verktygsskåp
invändig bredd	500 mm
effektivt djup	600 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	20x24G
Produktslag	Låda

Tillbehör

Ändhättor till grepplistor 20 delar Typ 10	951025 10
PVC-lock till grepplistset 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 20	951032 20
Sats med textremsor 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 20	951030 20