

bimos

Snurrpall, tygstopning med glidknappar och fotring



Beställningsdata

Ordernummer	965412
GTIN	4016849572338
Artikelklass	96B

Beskrivning

Utförande:

Fotkors av plast med 5 ben. Sitshöjden kan ställas in med säkerhetsgasfjäder med ringutlösning. Sitsyta med mjuk tygdyna i svart, med kantskydd runtom. Sits-Ø 400 mm. Fotkors-Ø 680 mm, fotringen inställbar i höjddled. Sits-Ø 400 mm.

Norm:

DIN 68877

lyftförmåga stol: 120 kg
höjdställningsområde: 570 - 850 mm
sits-Ø: 400 mm
Fotkors-Ø: 680 mm
färg sitsmaterial: svart

Teknisk beskrivning

Fotkors-Ø	680 mm
färg sitsmaterial	svart
sits-Ø	400 mm

Norm	DIN 68877
Höjdställning utförande	Gasfjäder
Stativ utförande	fotkors med fem armar
Fotkors utförande	Glidknappar med fotring
Material fotkors	Plast
Material sitsyta	Tyg
Höjdställningstyp	Ringutlösning
Serie	Base-Tec
Utförande	hög sitshöjd
lyftförmåga stol	120 kg
höjdställningsområde	570 - 850 mm
Produktslag	Pall

Tillbehör

Glidskena(1 sats = 5 st)	963188
--------------------------	--------