

Garant GRIDLINE

Utdragslåda, 200 kg, 26×24G, lådans fronthöjd: 125mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 931165 125 |
| GTIN | 4062406064914 |
| Artikelklass | 9GK |

Beskrivning**Utförande:**

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremсор.

Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).

Bärförmåga 200 kg.

Passar till:

Verktygsskåphurts 30×28G nr 931155.

leveransinnehåll:

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|--------|
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 200 kg |
| Fronthöjd | 125 mm |
| vikt | 15 kg |
| effektiv höjd | 100 mm |
| Lådornas effektiva yta i G | 26×24 |
| Effektiv bredd i G | 26 |

| | |
|--|--|
| Effektivt djup i G | 24 |
| Användningsområde | Verktygsskåp |
| effektivt djup | 600 mm |
| invändig bredd | 650 mm |
| inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor | nej |
| Materialtjocklek | 1,2 mm |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 26x24G |
| Produktslag | Låda |

Tillbehör

| | |
|--|-----------|
| Ändhåttor till grepplistor 20 delar Typ 10 | 951025 10 |
| Sats med textremсор 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 26 | 951030 26 |
| PVC-lock till grepplistset 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 26 | 951032 26 |