


Garant GRIDLINE

**Utdragslåda, 200 kg, 46×24G, lådans fronthöjd: 100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	931455 100
GTIN	4062406064976
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

**Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor.

Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 50 mm- eller 2G-raster (lådfronthöjd 75 mm och uppåt).

Bärförmåga 200 kg.

**Passar till:**

Verktygsskåphurts 50×28G nr 931435.

**leveransinnehåll:**

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

**Lackering:**

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Endast GridLine insticksskiljeväggar i bredderna 2G, 4G, 6G, 8G, 10G eller 12 G kan användas.

**Teknisk beskrivning**

Fronthöjd	100 mm
vikt	20 kg
effektiv höjd	75 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådornas effektiva yta i G	46×24
Effektivt djup i G	24

Effektiv bredd i G	46
Användningsområde	Verktygsskåp
effektivt djup	600 mm
invändig bredd	1150 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	46x24G
Produktslag	Låda

## Tillbehör

PVC-lock till grepplistset10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 46	951032 46
Sats med textremsor10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 46	951030 46
Ändhåttor till grepplistor20 delar Typ 10	951025 10