

Garant GRIDLINE

**Utdragslåda, 200 kg, 26×24G, lådans fronthöjd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	931165 200
GTIN	4062406064938
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

**Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremсор.

Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).

Bärförmåga 200 kg.

**Passar till:**

Verktygsskåphurts 30×28G nr 931155.

**leveransinnehåll:**

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

**Lackering:**

Utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådastommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

Fronthöjd	200 mm
effektiv höjd	175 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
vikt	18 kg
Lådornas effektiva yta i G	26×24
Effektiv bredd i G	26

Effektivt djup i G	24
Användningsområde	Verktygsskåp
effektivt djup	600 mm
invändig bredd	650 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26x24G
Produktslag	Låda

## Tillbehör

Sats med textremсор10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 26	951030 26
Ändhåttor till grepplistor20 delar Typ 10	951025 10
PVC-lock till grepplistset10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 26	951032 26