

Garant**Planfräs 45° högerskärande, med hål, Ø D / Antal skäreppar Z: 160/7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214200 160/7
GTIN	4045197702364
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

För fästen enligt DIN 2079 med 4 extra fästhål.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**. Av tekniska skäl **utan invändig kylning**.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	SE.. 1204..
FästhålsØ	40 mm
Skrivsats för vändskär	219800 (20IP; 5,7 Nm)
total längd L _{tot}	63 mm
Skär-Ø D _c	160 mm
max. utvändig diameter D _{max}	173 mm
Antal skär Z	7

Skafutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	45 grad
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7
Vändskärsskruvsats 10 delar	219800