


Garant GRIDLINE

**Utdragslåda, 200 kg, 56×24G, lådans fronthöjd: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	931555 300
GTIN	4062406065096
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

**Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor.

Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 50 mm- eller 2G-raster (lådfronthöjd 75 mm och uppåt).

Bärförmåga 200 kg.

**Passar till:**

Verktygsskåpstomme 56×24G nr 931535.

**leveransinnehåll:**

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

**Lackering:**

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Endast GridLine insticksskiljeväggar i bredderna 2G, 4G, 6G, 8G, 10G eller 12 G kan användas.

**Teknisk beskrivning**

vikt	35 kg
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Fronthöjd	300 mm
Lådornas effektiva yta i G	56×24
effektiv höjd	275 mm
Effektivt djup i G	24

Effektiv bredd i G	56
Användningsområde	Verktygsskåp
effektivt djup	600 mm
invändig bredd	1400 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	56x24G
Produktslag	Låda

## Tillbehör

Ändhåttor till grepplistor 20 delar Typ 10	951025 10
Sats med textremсор 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 56	951030 56
PVC-lock till grepplistset 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 56	951032 56