

Garant GRIDLINE

Utdragslåda, 200 kg, 56×24G, lådans fronthöjd: 100mm**Beställningsdata**

Ordernummer	931555 100
GTIN	4062406065041
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremсор.

Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 50 mm- eller 2G-raster (lådfronthöjd 75 mm och uppåt).

Bärförmåga 200 kg.

Passar till:

Verktygsskåpstomme 56×24G nr 931535.

leveransinnehåll:

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Endast GridLine insticksskiljeväggar i bredderna 2G, 4G, 6G, 8G, 10G eller 12 G kan användas.

Teknisk beskrivning

vikt	23 kg
effektiv höjd	75 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Fronthöjd	100 mm
Lådornas effektiva yta i G	56×24
Effektivt djup i G	24

Effektiv bredd i G	56
Användningsområde	Verktygsskåp
invändig bredd	1400 mm
effektivt djup	600 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	56x24G
Produktslag	Låda

Tillbehör

Ändhåttor till grepplistor 20 delar Typ 10	951025 10
PVC-lock till grepplistset 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 56	951032 56
Sats med textremсор 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 56	951030 56