

bimos

Snurrpall, trä, med glidknappar och fotring



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 965392 |
| GTIN | 4016849295541 |
| Artikelklass | 96B |

Beskrivning

Utförande:

Fotkors av plast med 5 ben. Sitshöjden kan ställas in med säkerhetsgasfjäder med ringutlösning. Sits av Multiplex-bok, naturfärgad lack. Sits-Ø 400 mm. Fotkors-Ø 680 mm, fotringen inställbar i höjddled. Sits-Ø 400 mm.

Norm:

DIN 68877

lyftförmåga stol: 120 kg
höjdställningsområde: 570 - 850 mm
sits-Ø: 400 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Material fotkors | Plast |
| Material sitsyta | Multiplex-bok |
| Fotkors utförande | Glidknappar med fotring |
| Fotkors-Ø | 680 mm |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Höjdställning utförande | Gasfjäder |
| vikt | 8,5 kg |
| Norm | DIN 68877 |
| sits-Ø | 400 mm |
| Stativ utförande | fotkors med fem armar |
| Höjdställningstyp | Ringutlösning |
| Serie | Base-Tec |
| Utförande | hög sitshöjd |
| lyftförmåga stol | 120 kg |
| höjdställningsområde | 570 - 850 mm |
| Produktslag | Pall |

Tillbehör

| | |
|---------------------------|--------|
| Glidskena (1 sats = 5 st) | 963188 |
|---------------------------|--------|