

**Garant****Planfräs 45° högerskärande, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 40/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214200 40/3
GTIN	4045197702326
Artikelklass	210

**Beskrivning****OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	SE.. 1204..
Skruvsats förvändskär	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Skär-Ø $D_c$	40 mm
FästhålsØ	16 mm
totallängd $L_{tot}$	40 mm
max. utvändig diameter $D_{max}$	53 mm
Antal skär Z	3
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	45 grad

Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219800
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP