

Garant**Borrstång HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260016 25/12
GTIN	4062406065171
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	250 mm
Skrivsats förvändskär	269028 8
Vändskärsstorlek	12 mm
Huvudängd L ₁	16 mm
Spännhöjd L ₂	24 mm
Mittförskjutning L ₃	15 mm
Passande vändskär	CC.. 1204..
ISO-kod hållare	E25S SCLCR/L12
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	30 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D _s	25 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skrivsats förvändskär Typ 8

269028 8

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500