

Garant**Borrstäng HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260017 25/12
GTIN	4062406065188
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	12 mm
Huvudängd L ₁	16 mm
ISO-kod hållare	E25S SCLCR/L12
Spännhöjd L ₂	24 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	30 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
totallängd L	250 mm
Passande vändskär	CC.. 1204..
Inställningsvinkel κ	95 grad
Mittförskjutning L ₃	15 mm
Skaftdiameter D _s	25 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skrivsats förvändskär Typ 8

269028 8

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500