

bimos

## Sitt-/ståhjälp, polyuretanskumplast med glidknappar



### Beställningsdata

Ordernummer	965421
GTIN	4016849432885
Artikelklass	96B

### Beskrivning

#### Utförande:

**Femfotkors (Ø 600 mm)** av aluminium. Steglöst höjdställbar med **gastryckfjäder**. Sitsyta av SoftTouch polyuretanskumplast med vågprofil. **Mjuk sits med stöd**, vågprofilen möjliggör luftcirkulation (klimatkomfort). **Ergonomiskt ryggstöd** (höjd 190 mm) underlättar rätt sittställning. Polyuretanskumplast, mjukt, bekvämt och tvättbart.

#### Användningsdata:

En perfekt kompromiss mellan stående och sittande ställning. För sittande eller stående arbetsplatser eller en kombination av båda.

Sitt-ståhjälp med glidknappar – för arbetshöjder på 720–1000 mm.

#### Norm:

**DIN 68877**

### Teknisk beskrivning

Material fotkors	Aluminium polerat
med ryggstöd	ja
sitsbredd	340 mm

Fotkors-Ø	580 mm
Höjdinställning utförande	Gasfjäder
Fotkors utförande	Glidknappar
Material sitsyta	PU-skum
sitsdjup	300 mm
Stativ utförande	fotkors med fem armar
färg sitsmaterial	svart
Norm	DIN 68877
ryggstöd höjd	190 mm
Inställning avsitsens lutning	nej
Höjdinställningstyp	Spak för höjdinställning
lyftförmåga stol	120 kg
höjdinställningsområde	510 - 780 mm
Produktslag	Ståhjälp

## Tillbehör

Glidskena(1 sats = 5 st)

963188