

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 200 kg, 36×20G, höjd mm/antal lådor:  
1000/6****Beställningsdata**

Ordernummer	930715 1000/6
GTIN	4062406065652
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 40×24G, med utdragslådor 36×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Utdragslåda **50 mm med 75 kg** bärförmåga. Utdragslåda **75 mm och större med 200 kg** bärförmåga.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 100, 100, 125, 200, 300

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

**Teknisk beskrivning**

Antal dörrar	0
--------------	---

lådornas effektiva bredd	900 mm
Bredd	1000 mm
höjd	1000 mm
effektiv höjd för lådor	900 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
Lådor fronthöjd	300 mm
vikt	154 kg
lådornas effektiva djup	500 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Djup	600 mm
effektiv höjd	900 mm
Antal lådor	6
Lådornas effektiva yta i G	36×20
lådornas effektiva bredd i G	36
lådornas effektiva djup i G	20
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36×20G

Produktslag

Verkygsskåp

**Tillbehör**

Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 125 mm	930745 125
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 300 mm	930745 300
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 200 mm	930745 200
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 75 mm	930745 75
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 100 mm	930745 100
Verkygsskåpstomme för utdragslådor höjd 1000 mm	930735 1000