

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 200 kg, 36×20G, höjd mm/antal lådor:  
1500/11****Beställningsdata**

Ordernummer	930715 1500/11
GTIN	4062406065706
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 40×24G, med utdragslådor 36×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Utdragslåda **50 mm med 75 kg** bärförmåga. Utdragslåda **75 mm och större med 200 kg** bärförmåga.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 50; 75; 100; 100; 100; 100; 125; 150; 150; 200; 250

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lådornas effektiva yta i G: 36×20

höjd: 1500 mm

Bredd: 1000 mm

Djup: 600 mm  
 effektiv höjd: 1400 mm  
 effektiv höjd för lådor: 1400 mm  
 lådornas effektiva bredd: 900 mm

## Teknisk beskrivning

Bredd	1000 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva bredd	900 mm
Lådor fronthöjd	50 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
Lådor fronthöjd	250 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
effektiv höjd för lådor	1400 mm
effektiv höjd	1400 mm
vikt	246 kg
höjd	1500 mm
Antal lådor	11
Djup	600 mm
Antal dörrar	0
Lådornas effektiva yta i G	36×20
lådornas effektiva bredd i G	36

Lådornas effektiva djup i G	20
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36x20G
Produktslag	Verktgsskåp

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 100 mm	930745 100
Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 75 mm	930745 75
Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 250 mm	930745 250
Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 200 mm	930745 200
Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 150 mm	930745 150
Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 125 mm	930745 125
Verktgsskåpstomme för utdragslådor höjd 1500 mm	930735 1500
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 50 mm	930743 50