

Garant GRIDLINE

**Verktviggsskåp komplett med lådor 200 kg, 46×24G, höjd mm/antal lådor:  
800/6****Beställningsdata**

Ordernummer	931415 800/6
GTIN	4062406065737
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Komplett utrustat verktviggsskåp i 50×28G, med utdragslådor 46×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 50 mm- eller 2G-raster (från lådfronhöjd 75 mm). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Utdragslåda **50 mm med 75 kg** bärförmåga. Utdragslåda **från 75 mm med 200 kg** bärförmåga.

**Lackering:**

Stomme och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen. Endast GridLine insticksskiljeväggar i bredderna 2G, 4G, 6G, 8G, 10G eller 12 G kan användas.

**Teknisk beskrivning**

lådornas effektiva bredd i G	46
Antal dörrar	0
lådornas effektiva djup	600 mm
vikt	179 kg

lådornas effektiva djup i G	24
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Antal lådor	6
Bredd	1250 mm
höjd	800 mm
Djup	700 mm
effektiv höjd för lådor	700 mm
Lådornas effektiva yta i G	46x24
effektiv höjd	700 mm
lådornas effektiva bredd	1150 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	250 mm
Antal utdragshyllor	0
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	46x24G
Produktslag	Verktygsskåp

**Tillbehör**

Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 300 mm	931455 300
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 75 mm	931455 75
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 150 mm	931455 150
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 250 mm	931455 250
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 100 mm	931455 100
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 200 mm	931455 200
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 125 mm	931455 125
Verktgsskåpstomme för utdragslådor höjd 800 mm	931435 800