

Garant GRIDLINE

**Verktøysskåp komplett med lådor 200 kg, 36×20G, höjd mm/antal lådor:
1500/9****Beställningsdata**

Ordernummer	930715 1500/9
GTIN	4062406065683
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktøysskåp i 40×24G, med utdragslådor 36×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronhöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Utdragslåda **50 mm med 75 kg** bärförmåga. Utdragslåda **75 mm och större med 200 kg** bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronhöjd mm: 100; 100; 100; 100; 150; 150; 200; 250; 250

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	1400 mm
---------------	---------

effektiv höjd för lådor	1400 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
vikt	224 kg
lådornas effektiva djup	500 mm
Antal dörrar	0
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
Lådor fronthöjd	250 mm
Lådor fronthöjd	250 mm
höjd	1500 mm
Antal lådor	9
Djup	600 mm
lådornas effektiva bredd	900 mm
Bredd	1000 mm
Lådornas effektiva yta i G	36×20
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd i G	36
Antal utdragshyllor	0
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm

Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36x20G
Produktslag	Verktygsskåp

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 250 mm	930745 250
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 200 mm	930745 200
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 100 mm	930745 100
Utdragslåda,200 kg lådans fronthöjd 150 mm	930745 150
Verktygsskåpstomme för utdragslådor höjd 1500 mm	930735 1500